

Garant
GARANT Master UNI HM-torusfräs, TiSiN, Ø DC / R1: 16/1,0mm

Beställningsdata

Ordernummer	206367 16/1,0
GTIN	4067263047100
Artikelklass	11Z

Beskrivning
Utförande:

För **grov- och finbearbetning med högsta möjliga matningsvärden** och mycket lugn gång. **Nyutvecklad geometri och högkapacitetsbeläggning** för utomordentliga tillverkningsresultat med längsta möjliga användningstider i olika material. **Hög egenstabilitet** och lugn gång tack vare ojämn delning. Tolerans eggradie $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Yttermått liknande **DIN 6527**.

Fördel:

- **Gång med extremt låg vibrationsnivå.**
- **Speciell spårform, stora spånutrymmen.**
- **Specialanpassad kantrundning.**
- **Substrat med optimerad hårdhet och seghet.**

Teknisk beskrivning

Matning f_z för kopierfräsning i rostfritt stål $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,075 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	44 mm
totallängd L	92 mm
Skärradie R_1	1 mm
Friställningsdiameter D_1	15,5 mm
Skär-Ø D_c	16 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,125 mm

Tandantal Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Skärlängd L_c	36 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,06 mm
Spiralvinkel	42 grad
Serie	Master Uni
Beläggning	TiSiN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Torusfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	280 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P

Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
GG(G)	begränsat lämplig	250 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		