



## Förinställningsapparat UNO, Typ: UAD



### Beställningsdata

Ordernummer	355020 UAD
GTIN	4034221181404
Artikelklass	34H

### Beskrivning

#### Utförande:

- Peksärm 15,6 tum med intuitiv och enkel Microvision-yta.
- Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.
- Enkel förvaring för 3 adaptrar med SK50-insatser.
- Snabb justering av båda axlar med hjälp av Release-by-Touch-funktion (X/Z).
- Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.
- Spindel med 4×90° och spindelbroms.
- Kamera med 22 gångers förstoring.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

#### Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

#### leveransinnehåll:

Termisk etikettskrivare med etiketter, enkelt systemunderskåp, mätprogram på alla viktiga främmande språk, **idrifttagning och utbildning ingår (halv dag)**.

#### Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd	1735 mm
spindelbelastning	30 kg
bredd bas	1294 mm
Serie	Hoffmann Group Connected
vikt	300 kg
Djup	590 mm
Kamera 2 i linshållaren	nej
mätområde Z	400 mm
datautgång	Hoffmann Group Connected
total bredd	2264 mm
Snabbinställning	pneumatisk
mätområde X	400 mm
grunddimension	SK50 ultraprecisionsspindel
Haktolk X	100 mm
Displaystorlek	24 tum
Produktslag	Inställningsenhet