

Garant**Hydraulchuck Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kort, Spänndiameter D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307504 6
GTIN	4067263265382
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Slank design (4,5° – kontur, identisk med krympkonturen enligt din 69882-8)
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Temperaturbeständig upp till 120 °C i 4 timmar.
- Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.

Fördel:**Samma egenskaper som krympchuckar:**

- noggrannhet
- Extremt tunn, identisk störkontur

Fördelar jämfört med krympchuckar:

- Bättre dämpning
- Enkel hantering
- Flexibilitet (tack vare reducerhylsor)
- Ingen krympenhet krävs (kostnader, energiförbrukning)

Användningsdata:

Speciellt vid verktygs- och formtillverkning och där en minskad störkontur krävs.
För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	21 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-A 100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	nej
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck