

**Garant****SOET 120508 PDER, HU7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	214862 ALU
GTIN	4045197608635
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOET 120508 PDER
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	650 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		