

**Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	192720 12
GTIN	4045197107961
Artikelklass	12W

Beskrivning**Utförande:**

Med avbackad skrubprofil. Upp till storl. 20 ändskärsgeometri för rampning.

Prisförmånligt alternativ.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: js12

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 27 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 1835 B med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 53 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,6 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm²: 0,03 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,6 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	110 mm

Skärlängd L_c	53 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.- \emptyset	js12
Spiralvinkel	27 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

