

Garant**SOMT 120508 PDER, CU7530, Typ: ST500****Beställningsdata**

Ordernummer	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Cermet.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	ST500
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120508 PDER
Sort	CU7530

Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		