

## Mitutoyo

### Fininvändiga mätare med mätur, mätområde: 160-250mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Självcentrerande innermätare med trepunktskontakt. Instrumenthållare och mätur mattförokromade. Mäturet stötskyddat av plasthölje. Instrumenthållaren har handskydd för stabilare temperatur. Mätaren ställs in efter hålets  $\emptyset$  med hjälp av olika långa, utbytbara mättappar och mellanringar.

Mätspetsar med avkännarkula i hårdmetall.

##### Användningsdata:

Jämförelsemätare för kontroll av hål avseende  $\emptyset$ -noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

##### leveransinnehåll:

Inklusive mätur nr 432051 storlek 10/58 med 1/100 mm gradering.

#### Teknisk beskrivning

mätområde	160 - 250 mm
mätdjup	250 mm
repeternoggrannhet utan mätur	0,5 $\mu$ m
antal mätspetsar	6
Centrertallrik bredd	90 mm

Norm	Verkstadsnorm
förpackning	Stabil box
Kalibrering	C1
Kalibrering	C4
Produktslag	2-punkts invändigt precisionsmätur

## Tjänster

KalibreringInvändigt precisionsmätur (utförande B + C) maximaltmätområde 800 mm	023210 800
KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 90-300	439914 90-300
----------------------------------------------------------	---------------