

**Hörnfräs 90° MECH17, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 227653 50/4 |
| GTIN | 4960664526383 |
| Artikelklass | 250 |

Beskrivning**Utförande:**

Skärförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| maximalt sågdjup $a_{p \max}$ | 74 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 40 mm |
| Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Skär-Ø D_c | 50 mm |
| ISO-kod vändskär | BDMT 170408 |
| effektivt antal skär Z_{eff} | 4 |
| Passande vändskär | BD.. 1704 |
| totallängd L_{tot} | 161 mm |
| Utkragningslängd L_1 | 88 mm |
| Antal vändskärspaltor | 20 |
| Skaftutförande | weldon-skaft |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |

| | |
|-------------|----------|
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229709 |
|------------|--------|