

Garant**Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365035 80
GTIN	4067263515630
Artikelklass	31S

Beskrivning**Utförande:**

- **Stabil konstruktion med kraftig spindel**
- **Härdade och slipade backar**
- **Exakt uppspanning med plattskenstyrning.**
- **En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.**
- **För att medge uppspanning av plana detaljer är båda backarna avfasade.**
- **Patentsökt integrerad excentrisk snabbklämma för ett säkert grepp på bormaskinbordet.**
- **Den snabba fastspänningen i spårens område gör det möjligt att bearbeta det fastspända arbetsstycket flexibelt och effektivt i alla lägen på hela bormaskinsbordet utan att behöva spänna fast det igen.**

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme och rörlig back av specialgjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,10 mm.**

Teknisk beskrivning

totalhöjd c	65 mm
spännspår bredd	13 mm

maximal totallängd L ₄	280 mm
grundhållarbredd B	140 mm
backhöjd C	28 mm
vikt	5,7 kg
spännspår avstånd	110 mm
grundhållarlängd a	238 mm
spännvidd b	120 mm
Backbredd A	80 mm
färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke blå
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Reservspindel till handskruvstycken för bormaskiner För typ 60	365037 60
Anslag Typ 1	365028 1
Styrskena för nr 365023	365025
Reservbackar par (2 st) för snabblåsande resp. bormaskinskruvstycke För typ 60	365036 60