

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	BDMT 170408
FästhålsØ	22 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p max}$	15,7 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Antal skär Z	5
Rampningsvinkel α_{max}	0,26 grad
Rampningslängd L för α_{max}	54,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	119 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------