

## Mobilt lyftbord, bärförmåga: 800kg



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 919989 800    |
| GTIN         | 4025092253475 |
| Artikelklass | 08Y           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Mobilt lyftbord i robust ensaxskonstruktion med solida stålsaxar. Svängbar plattform med mekanisk låsning för säkert underhåll. Kompakt chassi med låg totalhöjd, styr- och bockrullar av polyamid med underhållsfria kullager, parkeringsbromsar på svängbara hjul. Manuell hydraulik med fotspak. Hög säkerhet tack vare överlastventil och sänkningsbromsventil. Svängbara hjul  $\varnothing$  150 mm, lasthjul  $\varnothing$  200 mm. Rullbredd 50 mm.

#### Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

### Teknisk beskrivning

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| vikt            | 222 kg        |
| Bredd           | 860 mm        |
| Material rullar | Polyamid      |
| lyftintervall   | 360 - 1050 mm |
| lastytans bredd | 840 mm        |
| lastytans längd | 1350 mm       |
| bärförmåga      | 800 kg        |

|             |               |
|-------------|---------------|
| höjd C      | 360 mm        |
| längd L     | 1650 mm       |
| lyfthöjd H  | 690 mm        |
| Produktslag | Lyftbordsvagn |