


**Garant****XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG**

## Beställningsdata

Ordernummer	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärspatta för **hörnfräsoperationer**.

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	GGG
Vändskärstjocklek S	6.35 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f_z$ per tand	0,23 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HB7710
Skärmaterial	VHM

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Antal byten/skär	6
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
GGG	lämplig	290 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		