

**Garant****RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART**

## Beställningsdata

Ordernummer	212251 HART
GTIN	4067263499541
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:****Alla vändskär ka användas med 0° negativ, och 7° positiv hållare.****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2$  mm.

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	RDHW 1003 MOT
Sort	HB7605
Matning $f_z$ per tand	0,16 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	160 m/min	H
Stål < 67 HRC	begränsat lämplig	130 m/min	H
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		