


Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212277 HART
GTIN	4067263499558
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	RDMW 12T3 MOT
Skärmaterial	VHM
Typ	HÅRD
Sort	HB7605
Matning f_z per tand	0,16 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	160 m/min	H
Stål < 67 HRC	begränsat lämplig	130 m/min	H
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		