

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p,max}$	15,7 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
totallängd $L_{tot}$	50 mm
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
Skär-Ø $D_c$	80 mm
Antal skär Z	6
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,2 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	71,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	153 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------