



## Beställningsdata

Ordernummer	723181 180
GTIN	
Artikelklass	73F

## Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande led med excentrisk dubbelledskonstruktion. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, grepphylsor av flerkomponentmaterial och KNIPEXtend-gränssnitt. KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools fallsäkring.

Fördel:

Överlägsen kraftsidavbitare med 50 % lägre kraftbehov jämfört med vanliga kraftsidavbitare i samma storlek. Efterföljande skärning minskar den mängd kraft som krävs.

Fördel reklamtext:

Överlägsen kraftsidavbitare med 50 % lägre kraftbehov jämfört med vanliga kraftsidavbitare i samma storlek. Efterjusterande skärning minskar kraftbehovet.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

OBS!:

Tidigare modell nr 723180 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

## Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	3 mm
totallängd	180 mm
tillverkarens beteckning	TwinForce

Klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	5,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	ja
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång