

mimatic
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218222 50
GTIN	2050001736970
Artikelklass	29C

Beskrivning**Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Ø D	50 mm
Typ grundhållare	13/21
Skivbredd E	6 mm
Ingreppsdjup $a_{e,max}$ per snitt	14,2 mm
Antal skär Z	20
Skaf	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning f_z	0,02 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 13/21	218205 13/21
------------------------------------	--------------