

mimatic
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218220 63
GTIN	2050001737229
Artikelklass	29C

Beskrivning**Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Skivbredd E	6 mm
Ingreppsdjup $a_{e,max}$ per snitt	18,5 mm
Typ grundhållare	16/26
Ø D	63 mm
Antal skär Z	40
Skaft	med hål
Beläggning	TiAlN
Matning f_z	0,015 mm

Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
GG(G)	lämplig	120 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 16/26	218205 16/26
PolySAW grundhållaremed hål Typ 16/26	218210 16/26