

Garant**Hörnfräshuvud, 45° fas med IK, HB730, Ø D h10: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210100 16
GTIN	4045197557407
Artikelklass	21M

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.**Teknisk beskrivning**

huvudets längd l	20 mm
Skärlängd L ₂	12 mm
skär-Ø D	16 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,32 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Hållarstorlek	16 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	TopCut
Sort	HB730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N

Skärledning	Oregelbunden
Spiralvinkel	40 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D mm
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning mm
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	ja
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

Tillbehör

Insticksdapter för momentnyckel Typ 13X4	219986 13X4
Monteringsnyckel Typ 13X4	219987 13X4