

**Garant****MPHX 1104 PPER, HB7535, Typ: ST500****Beställningsdata**

Ordernummer	214960 ST500
GTIN	4045197327901
Artikelklass	21A

**Beskrivning**MPHX 1104 PPER ST500 Matning  $f_z$  per tand: 0,1 mm**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,1 mm
Typ	ST500
ISO-kod vändskär	MPHX 1104 PPER
Sort	HB7535
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	M
vått maximal	lämplig		