



5-axlig spännback TeleSense, Typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361270 125
GTIN	4250364404075
Artikelklass	34H

Beskrivning

Utförande:

- Idealisk för användning på 5-axliga fleroperationsmaskiner.
- Konstant spännkraft med hjälp av teleskopspindel med lågt underhåll. Störningskonturen förblir oförändrad.
- Verktygslöst backbyte med snabbfäste.
- Med monteringshål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem stickmått 200 som standard.
- Spännkraft 40 kN vid 50 Nm linjär.
- Maximal flexibilitet: Universell snabbbytesback för en mängd olika tillämpningar, vilket minskar riggningstider och kräver mindre arbete. Kompatibel med mobila backar från CentroGripp, T-Rex, NC8 och TITAN 2 via backadapter.
- Spännkraften kan registreras med alla kompatibla backar tack vare den integrerade mätenheten (storlek 125CONNECT) i spindeln. Överföringsräckvidd upp till 20 m. Snabbt och enkelt batteribyte. Drifttemperatur mellan 10 °C och 40 °C. QR-kod för snabb åtkomst till teknisk information, tillbehör, reservdelar och service på typskylten.

leveransinnehåll:

Bärplåt för transport, handvev, Quick Start Guide.

Specialtillbehör:

Momentnyckel nr 656050 stl. 120, sexkantskruvdragarhus nr 643229 stl. 10, överback nr 361275 – 361264, spännkonsol nr 361289, spännbult nr 360025 stl. 25M10 eller 25M10/138; backadapter nr 361285, grepplist nr 361280, spindelförlängning nr 361287. Fler tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	50 Nm
spännkraft upp till max	40 kN
höjd h	187 mm
vikt	38,5 kg
maximal spännvidd	199 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke