

**Garant****Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

**OBS!:**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	22 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	40 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
Skrivsats för vändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	5
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219810
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2