


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Ytterst **stabila vändskär**, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,14 mm
Typ	ST900
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,97 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 09T304 TR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		