

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z:
66/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215160 66/6
GTIN	4045197349323
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller **för spindlar med låg framdrivande effekt**.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens svarv- och fleroptionsmaskiner (**MTM**).

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**. Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	27 mm
total längd L _{tot}	50 mm

Skär-Ø D_c	66 mm
Skruvsats förvändskär	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	AP..1805..
Antal skär Z	6
Rampningsvinkel α_{max}	0,49 grad
spiralfräsnig a_p	0,8 mm
Rampningslängd L för α_{max}	57,95 mm
spiralfräsnig Ø D_{min}	126 mm
spiralfräsnig Ø D_{max}	130 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	60 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219808
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8