

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215073 ST1400 |
| GTIN | 4045197554437 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**Utförande:**

Ytterst **stabila vändskär**, precisionssintrade och slipade enligt de standardiserade ISO-dimensionerna. Stor seghet och slitstyrka tack vare den finkorniga strukturen.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 5$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------|
| Matning f_z per tand | 0,12 mm |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| skärtjocklek E | 3,97 mm |
| ISO-kod vändskär | SOMT 09T304 TR |
| Sort | HB7515 |
| Skärmaterial | VHM |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | mindre lämplig | 400 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | mindre lämplig | 280 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 235 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 220 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 205 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 290 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 180 m/min | M |
| GG(G) | mindre lämplig | 180 m/min | K |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |