

mimatic
Tool Systems**Sågblad PolySAW-G Bredd $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, Ø D: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218226 40
GTIN	2050001737373
Artikelklass	29C

Beskrivning**Utförande:**

För kapning, sågning och spårfräsning.
Med PolySAW-G kan bearbetningen ske ned till botten.

OBS!:

Riktvärden för användning för a_e max.

Teknisk beskrivning

Ingreppsdjup $a_{e\max}$ per snitt	10,5 mm
Ø D	40 mm
Typ grundhållare	11/18
Skivbredd E	6 mm
Antal skär Z	20
Skافت	med hål
Beläggning	TiAlN

Matning f_z	0,025 mm
Material	VHM
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Grundhållareweldon-skaft Typ 11/18	218205 11/18
------------------------------------	--------------