

Garant**Ändplanfräsar N, TiAlN, Ø×bredd js16: 63X40 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:**

Skärgeometri för universell användning.

Excentrisk avbackning.

Med 30° spiral och TiAlN-beläggning.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Hål-Ø H7: 27 mm

Tandantal Z: 8

Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm²: 0,07 mm

Teknisk beskrivning

Hål-Ø H7	27 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Tandantal Z	8
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm
Skaftutförande	med hål

totalhöjd	40 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	js16
Hållare ändplansfräs	Med passningsmått
Spiralvinkel	30 grad
Matningsriktning	horisontell och sned
Invändig	nej
Hörnfavinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Valsfräs