



## Tipptråg RAL 7016 med avtappningskran, Trågvoly: 450l



### Beställningsdata

Ordernummer	919923 450
GTIN	4017976247021
Artikelklass	96D

### Beskrivning

#### Utförande:

Oljetätt svetsat tråg med tippbar lagring.

Dubbla kanter upptill på tråget.

Underrede med inbyggda gaffelfickor, fotsteg och tippspärr.

2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med TPE-däck och rullgrade nav.

TOTALSTOP - centralbromssystem enligt EN 1757-3 på de svängbara hjulen som standard.

#### Förklaringstext:

Tappkran

med sil för separering av vätska och fast material.

Tippningsförloppet startas manuellt.

För tömning med gaffeltruck eller viding belastning rekommenderar vi entippbehållare.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackering:

Antracit RAL 7016 **pulverbelagd.**

### Teknisk beskrivning

Material hjul	TPE
---------------	-----

Tappkran utförande	tappkran med sil
Längd	1374 mm
Gaffelfickor mått C	603 mm
Gaffelfickor mått D	72 mm
tippkanternas höjd med rullar	733 mm
vikt	83 kg
Linsystem	nej
Gaffelfickor mått A	194 mm
Färg	antracitgrå RAL 7016
oljetätt svetsat	ja
antal hjul	4
lådått längd	1214 mm
lyftförmåga	750 kg
Trågvolyt	450 l
Norm	EN 1757-3
lådått höjd	708 mm
höjd	1072 mm
avstånd, gaffelfickor B	203 mm
Invändig inkörningsmått bredd	194 mm
Tippmekanism	manuell
Ø hjul	200 mm
Tippsäkring	ja
Invändig inkörningsmått höjd	72 mm
lådått bredd	669 mm
Bredd	730 mm
med gaffelfickor	ja
Produktslag	Tippbehållare

