

Garant**T-spårfräs, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

Användningsdata:

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

OBS!:

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
totallängd L_{tot}	120 mm
Skär-Ø D_c	50 mm
Spårhöjd a_p	22 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	2
Utkragningslängd L_1	56 mm
Passande vändskär	SP.T 120408
Spänn diameter d_1	27 mm

Hörnfasvinkel	90 grad
Antal vändskärsplattor	4
Skaftutförande	weldon-skaft
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Spårfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219848