



Tappsvängjärn, inställbart förstärkt, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	148150 0
GTIN	4045197814852
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

Förstärkt utförande. Alla dimensioner **med högklassigt hus av stålsmid** och handtag helt av **stål**.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 2 - 5 mm

för handgängtappar DIN 352: M1 – M8

för handbrottschdiameter DIN 206*: 2,5 - 6,5 mm

totallängd: 130 mm

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M1 – M8
totallängd	130 mm
för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 6,5 mm
spännvidd □	2 - 5 mm
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn