

**Storpack svarvvändskär för medelfin bearbetning SCMT****Beställningsdata**

Ordernummer	GG2655 09T304/30
GTIN	4067263096696
Artikelklass	GGN

Teknisk beskrivning

Innehåll	260791 HBT130
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 135 mm/min
Skärdjup a_p	0,25 - 3,25 mm
Matning f	0,2 - 0,3 mm/v
antal	30
ISO-kod vändskär	SCMT09T304
Sort	HBT130
spån-brytare	MM
Produktslag	Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/GG2655-09T304/30>