

**Garant****Skrubb-pinnfräs för T-spår, obelagd, Ø DC × LC d11 × d11: 28X12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	194050 28X12
GTIN	4045197109729
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

**OBS!:**

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Skär-Ø $D_c$	28 mm
För T-spår DIN 650	16 mm
Tandantal Z	8
Friställningsdiameter $D_1$	13 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
totallängd L	85 mm
Skärlängd $L_c$	12 mm
effektivt antal skär $Z_{eff}$	4
Beläggnings	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Fräsprofil	m. sicksacktandning

Tolerans nom.-Ø	d11
Spiralvinkel	15 grad
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 1835 B
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	28 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	22 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	35 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		