

**Garant****APHT 133504 FR, PKD, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215314 ALU
GTIN	4045197601162
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Utförande:**

PKD-frässkär med en skäregg.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p,max} = 6$  mm. **$a_{p,max} = 3,5$  mm.****Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APHT 133504 FR
Sort	PKD
Skärmaterial	PKD

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	1500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1000 m/min	N
CuZn	lämplig	800 m/min	N
torrt	lämplig		