

Garant**APMT 180508 ER, HB7935, Typ: TI****Beställningsdata**

Ordernummer	215254 TI
GTIN	4045197696199
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	TI
Matning f_z per tand	0,17 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 180508 ER
Sort	HB7935
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	40 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		