

Garant**Kopierfråshuvud, hårbearbetning, HB7730, Ø D h10: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	210370 25
GTIN	4045197543172
Artikelklass	21M

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_2	19 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$ i stål < 60 HRC	0,75 mm
skär-Ø D	25 mm
huvudets längd l	32 mm
Hållarstorlek	24 mm
Fri längd	32 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål < 60 HRC	0,1 mm
Antal skär Z	4
Serie	TopCut
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Spiralvinkel	15 grad
Matningsriktning	horisontell och sned

Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
passande grundhållare	GARANT TopCut
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	mindre lämplig	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	160 m/min	K
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		

Tillbehör

Monteringsnyckel Typ 21X5	219987 21X5
Insticksdapter för momentnyckel Typ 21X5	219986 21X5