


Garant**Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 63/5****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 63/5
GTIN	4062406681838
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{max}	124 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø D _{min}	116 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,7 grad
Skrivsats för vändskär	219878 5 (15IP)

Skär- \varnothing D_c	63 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
totallängd L_{tot}	40 mm
Fästhåls \varnothing	22 mm
Rampningslängd L för α_{max}	50,56 mm
spiralfräsnig a_p	8 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs