


**Garant****Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 50/3****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

**Observera:**

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

**OBS!:**

**Rekommenderat vridmoment** för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	219878 5 (15IP)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,29 grad
FästhålsØ	22 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	98 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	37,56 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	90 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning $a_p$	8,4 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs