


**Garant****Aluminiumhörnfräs, med hål, Ø D: 40/3****Beställningsdata**

Ordernummer	211759 40/3
GTIN	4062406681777
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

**Observera:**

Innan vändskäret nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) och 211777 ALU (r = 6,0 mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

**OBS!:**

**Rekommenderat vridmoment** för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	78 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	70 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
spiralfräsning a <sub>p</sub>	9 mm
Antal skär Z	3

totallängd $L_{tot}$	40 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
Rampningslängd $L$ för $\alpha_{max}$	27,56 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	3,12 grad
Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
Fästhåls $\emptyset$	16 mm
$\emptyset D_3$	30 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs