

Garant**APMT 180512 ER, HB7730, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	215257 GG
GTIN	4045197673534
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	0,2 mm
Hörnradie	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 180512 ER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		