

Garant**Aluminiumhörnfräs, med gänga, Ø D: 25/2****Beställningsdata**

Ordernummer	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M12
spiralfräsning a_p	7,6 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Antal skär Z	2
Rampningsvinkel α_{\max}	6,81 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	12,56 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
Skär- \emptyset D_c	25 mm
\emptyset D_3	15 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs