

Garant**Aluminiumhörnfräs, med gänga, Ø D: 32/2****Beställningsdata**

Ordernummer	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fästning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Antal skär Z	2
Rampningsvinkel α_{\max}	4,39 grad
Fästgänga M	M16
total längd L_{tot}	35 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Skär-Ø D _c	32 mm
Rampningslängd L för α _{max}	19,56 mm
Ø D ₂	29 mm
Skruvsats förvändskär	219878 4 (15IP)
Ø D ₃	22 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs