

**Garant**
**Aluminiumhörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø D: 32/2**

**Beställningsdata**

Ordernummer	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Artikelklass	210

**Beskrivning**
**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

**Observera:**

Innan vändskäret nr 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) och 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

**OBS!:**

**Rekommenderat vridmoment** för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivning**

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	4,39 grad
spiralfräsnings $a_p$	8 mm
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	54 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	19,56 mm

Skär-Ø $D_c$	32 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
Ø $D_3$	22 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs