

**Garant****Aluminiumhörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø D: 25/2****Beställningsdata**

Ordernummer	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

**Observera:**

Innan vändskäret nr 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) och 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

**OBS!:**

**Rekommenderat vridmoment** för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	219878 4 (15IP)
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
Skaftdiameter $D_s$ h6	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	88 mm
spiralfräsning $a_p$	7,6 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	6,81 grad

Utkragningslängd $L_1$	32 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	12,56 mm
Antal skär Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs