


**Garant****ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Periferislipade vändskärsplattor för noggrant passande säte i bärarverktyget. Kraftfullt finkornsubstrat av senaste skärmedelsgeneration. Optimerad eggpreparering för användning i lätt spånbara material.

**OBS!:**

En modifiering av hållarens (vändskärsplattsäte) krävs före användning.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	6 mm
Matning $f_z$ per tand	0,1 - 0,25 mm
ISO-kod vändskär	ZDHT 150560FR-F10
Sort	HU7705
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	2000 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	900 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		