

**Garant****GARANT Master Titan HM-högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål, TiAlN,  
Nominell Ø DC: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164415 7
GTIN	4062406698423
Artikelklass	10P

**Beskrivning****Utförande:**

**Special-HPC-brotschar** i den senaste generationen för **titanbearbetning**, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat. Extra kort skär som ger förhöjda snittvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.

**NC-anpassat utförande** med rak skaftdiameter för standardiserad infästning speciellt i **Hydro Dehn-** eller **högprecisionsspännchuckar**. Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundfasbredden.

**Toleransspecifikationer:**

**Konfigurerbar:** Brotscharna färdigslipade för valfri passning.

**Användningsdata:**

Specialutförande för bottenhål.

**OBS!:**

Leveranstid: 4 veckor.

**Teknisk beskrivning**

Serie	Master Titan
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	64 mm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skär Z	6

Matning f i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,36 mm/v
Tolerans	konfigurerbar
Nominell Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Ø-Område	6,701 - 7,2 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	10 mm
Brotshmån för diametern Ø riktvärde	0,1 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	grön
Produktslag	Brotshverktyg med ej löstagbara skäreppor

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
vått maximal	lämplig		