

Garant**VHM-skivfräs HPC, TiAlN, Ø×bredd ±0,1×k11: 80X12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	185010 80X12
GTIN	4045197367143
Artikelklass	11V

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsskivfräs av hårdmetall inom HPC-bearbetning.

Satsfräs: Fräsar med samma Ø och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrag.

2-delade satser är mycket ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskar.

OBS!:

- **Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas**
- **Passande fräsdornringar, se grupp 30.**
- **Fullspår: f_z för $a_e = 0,1 \times D$.**

Håldiameter H6 d_1 : 27 mm

Tandantal Z: 14

Kragtjocklek $b \pm 0,1$: 8 mm

Kragdiameter $d_1 \pm 1$: 50 mm

Kugghöjd Z_h : 15 mm

Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B: 12 mm

Teknisk beskrivning

Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B	12 mm
Kragdiameter $d_1 \pm 1$	50 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E	23,5 - 25,8 mm
Skärbredd	12 mm
Tandantal Z	14
Kragtjocklek $b \pm 0,1$	8 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E	21,6 - 23,8 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A	12 mm
Skär- $\emptyset D_c$	80 mm
Kugghöjd Z_h	15 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B	14 mm
Håldiameter H6 d_1	27 mm
Skaftutförande	med hål
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Tolerans nom.- \emptyset	$\pm 0,1$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar

