



Bandslipmaskin GHB15-50, Typ: 72450260

Beställningsdata

Ordernummer	077780 72450260
GTIN	4014586894362
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Motor på 1 500 watt, justerbara handtag, vridbar motor, bandbyte utan verktyg, rund ursparning för bearbetning av rör och profiler.

leveransinnehåll:

Bandslipmaskin, 1 slipband kornstorlek 36.

OBS!:

Passande band hittar du under nr 558444. Andra band levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Bandslippar
-------------	-------------