

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 0501..
Skruvsats förvändskär	269028 26
totallängd L	80 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	8 mm
Mittförskjutning L_3	3 mm
Huvudängd L_1	15 mm
Spännhöjd L_2	7,5 mm
Inställningsvinkel κ	140 grad
Vändskärsstorlek	5 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
ISO-kod hållare	A08F SVOCR/L05
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

