

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	19 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	140 grad
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	24 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVOCR/L11
Huvudängd $L_1$	40 mm
totallängd $L$	180 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

