


**DCMT 070202, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

DCMT 070202 HBT020 Sort: HBT020  
spån-brytare: PF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 330 m/min
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PF
Sort	HBT020
Hörnradie	0,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning